

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, MF: M26X2

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130016 M26X2
GTIN	4062406023607
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: MF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 2 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D_s: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 24 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	24 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX

Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Bendras ilgis L	140 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Drožlių griovelio skaičius	4
Koto $\varnothing D_s$	18 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	65 mm
Sriegio \varnothing	26 mm
Koto kvadratas \square	14,5 mm
Sriegio žingsnis	2 mm
Norma	DIN 376
Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio dydis	M26x2
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė

Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius