

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, MF: M35X1,75****Užsakymo data**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 130016 M35X1,75 |
| GTIN             | 4062406024284   |
| Produktų klasė   | 10N             |

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: MF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1,75 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Koto kvadratas □: 22 mm

Kiaurymės Ø: 33,25 mm

**Techninis aprašymas**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Norma              | DIN 376    |
| Tolerancijos klasė | ISO 1 4H   |
| Tolerancijos klasė | ISO 1X 4HX |
| Tolerancijos klasė | ISO 2 6H   |
| Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX |

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,05                      |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,20                      |
| Tolerancijos klasė           | ISO 3 6G                      |
| Tolerancijos klasė           | ISO 3X 6GX                    |
| Tolerancijos klasė           | 7H                            |
| Tolerancijos klasė           | 7HX                           |
| Tolerancijos klasė           | 7G                            |
| Tolerancijos klasė           | 7GX                           |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,10                      |
| Pjovimo briaunų skaičius Z   | 4                             |
| Sriegio žingsnis             | 1,75 mm                       |
| Koto $\varnothing D_s$       | 28 mm                         |
| Ašmenys                      | HSS E                         |
| Drožlių griovelų skaičius    | 4                             |
| Kiaurymės $\varnothing$      | 33,25 mm                      |
| Bendras ilgis L              | 200 mm                        |
| Sriegio $\varnothing$        | 35 mm                         |
| Sriegio gylis                | 87,5 mm                       |
| Koto kvadratas $\square$     | 22 mm                         |
| Sriegio tipas                | MF-LH                         |
| Sriegio dydis                | M35×1,75                      |
| Danga                        | TiN                           |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                  |
| Sriegio norma                | DIN 13                        |
| Kreipiančiosios dalies forma | C                             |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9       |
| Vidinis aušinimas            | ne                            |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji |
| Pjovimo kryptis              | kairinė                       |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas     | be   |
| Produkto rūšis          | sriegiklius                                  |