

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, MF: M45X4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130016 M45X4
GTIN	4062406024956
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: MF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 4 mm

Bendras ilgis L: 220 mm

Koto Ø D_s: 36 mm

Koto kvadratas □: 29 mm

Kiaurymės Ø: 41 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto kvadratas □	29 mm
Norma	DIN 376
Ašmenys	HSS E
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H

Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Drožlių griovelių skaičius	4
Kiaurymės Ø	41 mm
Sriegio žingsnis	4 mm
Sriegio gylis	112,5 mm
Koto Ø D _s	36 mm
Sriegio Ø	45 mm
Bendras ilgis L	220 mm
Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio dydis	M45×4
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė

Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius