

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M85X1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130020 M85X1
GTIN	4062406026592
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 2184

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 50 mm

Koto kvadratas □: 39 mm

Kiaurymės Ø: 84 mm

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	160 mm
Drožlių griovelių skaičius	8
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Sriegio Ø	85 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H

Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Ašmenys	HSS
Koto kvadratas □	39 mm
Kiaurymės Ø	84 mm
Sriegio žingsnis	1 mm
Sriegio gylis	127,5 mm
Norma	DIN 2184
Koto Ø D _s	50 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M85×1
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji

Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius