

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M76X1,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130020 M76X1,5
GTIN	4062406026301
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	160 mm
Kiaurymės Ø	74,5 mm
Ašmenys	HSS
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Sriegio gylis	114 mm
Drožlių griovelių skaičius	8
Sriegio Ø	76 mm
Koto kvadratas □	39 mm
Koto Ø D _s	50 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX

Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Norma	DIN 2184
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M76×1,5
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius