

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M62X1,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130020 M62X1,5
GTIN	4062406025731
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 2184

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 50 mm

Koto kvadratas □: 39 mm

Kiaurymės Ø: 60,5 mm

Techninis aprašymas

Sriegio gylis	93 mm
Drožlių griovelių skaičius	6
Koto kvadratas □	39 mm
Bendras ilgis L	160 mm
Ašmenys	HSS

Koto $\varnothing D_s$	50 mm
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Norma	DIN 2184
Kiaurymės \varnothing	60,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Sriegio \varnothing	62 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M62×1,5
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji

Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius