

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M90X0,75****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130020 M90X0,75
GTIN	4062406026738
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 2184

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,75 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Koto kvadratas □: 39 mm

Kiaurymės Ø: 89,25 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio gylis	135 mm
Bendras ilgis L	160 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Koto kvadratas □	39 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	10

Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Drožlių griovelių skaičius	10
Sriegio Ø	90 mm
Norma	DIN 2184
Kiaurymės Ø	89,25 mm
Ašmenys	HSS
Sriegio žingsnis	0,75 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M90×0,75
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji

Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius