

**Garant**
**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos, MF: M58X3**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 130021 M58X3  |
| GTIN             | 4062406027797 |
| Produktų klasė   | 10N           |

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: MF-LH

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 2184

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 3 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 45 mm

Koto kvadratas □: 35 mm

Kiaurymės Ø: 55 mm

**Techninis aprašymas**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Koto Ø D <sub>s</sub> | 45 mm    |
| Sriegio žingsnis      | 3 mm     |
| Sriegio gylis         | 87 mm    |
| Kiaurymės Ø           | 55 mm    |
| Tolerancijos klasė    | ISO 1 4H |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Tolerancijos klasė           | ISO 1X 4HX                      |
| Tolerancijos klasė           | ISO 2 6H                        |
| Tolerancijos klasė           | ISO 2X 6HX                      |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,20                        |
| Tolerancijos klasė           | ISO 3 6G                        |
| Tolerancijos klasė           | ISO 3X 6GX                      |
| Tolerancijos klasė           | 7H                              |
| Tolerancijos klasė           | 7HX                             |
| Tolerancijos klasė           | 7G                              |
| Tolerancijos klasė           | 7GX                             |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,05                        |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,10                        |
| Koto kvadratas □             | 35 mm                           |
| Bendras ilgis L              | 160 mm                          |
| Drožlių griovelių skaičius   | 6                               |
| Sriegio Ø                    | 58 mm                           |
| Pjovimo briaunų skaičius Z   | 6                               |
| Norma                        | DIN 2184                        |
| Ašmenys                      | HSS                             |
| Sriegio tipas                | MF-LH                           |
| Sriegio dydis                | M58×3                           |
| Danga                        | be dangos                       |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                    |
| Sriegio norma                | DIN 13                          |
| Kreipiančiosios dalies forma | C                               |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9         |
| Vidinis aušinimas            | ne                              |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira  |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji |

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Pjovimo kryptis         | kairinė                                      |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas     | be                                           |
| Produkto rūšis          | sriegiklius                                  |