

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiauromėms, kairinis sriegis, TiN, MF: M42X4

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130016 M42X4
GTIN	4062406024819
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: MF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 4 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Koto $\varnothing D_s$: 32 mm

Koto kvadratas \square : 24 mm

Kiauromės \varnothing : 38 mm

Techninis aprašymas

Koto $\varnothing D_s$	32 mm
Sriegio gylis	105 mm
Koto kvadratas \square	24 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Pjovimo briaunų skaičius Z	4

Bendras ilgis L	200 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio žingsnis	4 mm
Sriegio Ø	42 mm
Norma	DIN 376
Kiaurymės Ø	38 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio dydis	M42×4
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė

Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius