

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M90X2****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 130020 M90X2  |
| GTIN             | 4062406026769 |
| Produktų klasė   | 10N           |

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 2184

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 2 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Koto kvadratas □: 39 mm

Kiaurymės Ø: 88 mm

**Techninis aprašymas**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Ašmenys                    | HSS      |
| Sriegio gylis              | 135 mm   |
| Sriegio Ø                  | 90 mm    |
| Drožlių griovelių skaičius | 10       |
| Tolerancijos klasė         | ISO 1 4H |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Tolerancijos klasė           | ISO 1X 4HX                      |
| Tolerancijos klasė           | ISO 2 6H                        |
| Tolerancijos klasė           | ISO 2X 6HX                      |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,20                        |
| Tolerancijos klasė           | ISO 3 6G                        |
| Tolerancijos klasė           | ISO 3X 6GX                      |
| Tolerancijos klasė           | 7H                              |
| Tolerancijos klasė           | 7HX                             |
| Tolerancijos klasė           | 7G                              |
| Tolerancijos klasė           | 7GX                             |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,05                        |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,10                        |
| Koto $\varnothing D_s$       | 50 mm                           |
| Bendras ilgis L              | 160 mm                          |
| Sriegio žingsnis             | 2 mm                            |
| Kiaurymės $\varnothing$      | 88 mm                           |
| Koto kvadratas $\square$     | 39 mm                           |
| Norma                        | DIN 2184                        |
| Pjovimo briaunų skaičius Z   | 10                              |
| Sriegio tipas                | M                               |
| Sriegio dydis                | M90×2                           |
| Danga                        | be dangos                       |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                    |
| Sriegio norma                | DIN 13                          |
| Kreipiančiosios dalies forma | C                               |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9         |
| Vidinis aušinimas            | ne                              |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira  |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Pjovimo kryptis         | dešininė                                     |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas     | be   |
| Produkto rūšis          | sriegiklius                                  |