

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M78X1

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130020 M78X1
GTIN	4062406026370
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Koto $\varnothing D_s$	50 mm
Kiaurymės \varnothing	77 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX

Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Sriegio gylis	117 mm
Sriegio Ø	78 mm
Koto kvadratas □	39 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Ašmenys	HSS
Sriegio žingsnis	1 mm
Drožlių griovelių skaičius	8
Norma	DIN 2184
Bendras ilgis L	160 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M78×1
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius