

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiauromėms, kairinis sriegis, TiN, MF: M100X6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130026 M100X6
GTIN	4062406033712
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,10

Sriegio gylis	150 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	12
Bendras ilgis L	180 mm
Koto Ø D _s	56 mm
Norma	DIN 2184
Sriegio Ø	100 mm
Koto kvadratas □	44 mm
Sriegio žingsnis	6 mm
Ašmenys	HSS
Drožlių griovelių skaičius	12
Kiaurymės Ø	94 mm
Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio dydis	M100×6
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius