

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, TiN, MF: M75X3

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130025 M75X3
GTIN	4062406030704
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 2184

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 3 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

 Koto Ø D_s: 50 mm

Koto kvadratas □: 39 mm

Kiaurymės Ø: 72 mm

Techninis aprašymas

Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G

Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Kiaurymės Ø	72 mm
Sriegio gylis	112,5 mm
Koto Ø D _s	50 mm
Koto kvadratas □	39 mm
Norma	DIN 2184
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Sriegio žingsnis	3 mm
Bendras ilgis L	160 mm
Sriegio Ø	75 mm
Drožlių griovelių skaičius	8
Ašmenys	HSS
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M75×3
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešininė

Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius