

**Garant**

**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms ir aklinosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos, MF: M68X6**



## Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 130021 M68X6  |
| GTIN             | 4062406028268 |
| Produktų klasė   | 10N           |

## Aprašymas

### Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: M-LH

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 2184

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 6 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Koto kvadratas □: 39 mm

Kiaurymės Ø: 62 mm

## Techninis aprašymas

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Bendras ilgis L       | 160 mm   |
| Ašmenys               | HSS      |
| Sriegio gylis         | 102 mm   |
| Koto Ø D <sub>s</sub> | 50 mm    |
| Norma                 | DIN 2184 |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Sriegio Ø                    | 68 mm                           |
| Pjovimo briaunų skaičius Z   | 6                               |
| Koto kvadratas □             | 39 mm                           |
| Sriegio žingsnis             | 6 mm                            |
| Kiaurymės Ø                  | 62 mm                           |
| Drožlių griovelių skaičius   | 6                               |
| Tolerancijos klasė           | ISO 1 4H                        |
| Tolerancijos klasė           | ISO 1X 4HX                      |
| Tolerancijos klasė           | ISO 2 6H                        |
| Tolerancijos klasė           | ISO 2X 6HX                      |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,20                        |
| Tolerancijos klasė           | ISO 3 6G                        |
| Tolerancijos klasė           | ISO 3X 6GX                      |
| Tolerancijos klasė           | 7H                              |
| Tolerancijos klasė           | 7HX                             |
| Tolerancijos klasė           | 7G                              |
| Tolerancijos klasė           | 7GX                             |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,05                        |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,10                        |
| Sriegio tipas                | M-LH                            |
| Sriegio dydis                | M68×6                           |
| Danga                        | be dangos                       |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                    |
| Sriegio norma                | DIN 13                          |
| Kreipiančiosios dalies forma | C                               |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9         |
| Vidinis aušinimas            | ne                              |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira  |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji |

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Pjovimo kryptis         | kairinė                                      |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas     | be                                           |
| Produkto rūšis          | sriegiklius                                  |