

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, TiN, MF:  
M115X6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130025 M115X6
GTIN	4062406031862
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 2184

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 6 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto  $\varnothing D_s$ : 56 mmKoto kvadratas  $\square$ : 44 mmKiaurymės  $\varnothing$ : 109 mm**Techninis aprašymas**

Koto $\varnothing D_s$	56 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	12
Kiaurymės $\varnothing$	109 mm
Drožlių griovelių skaičius	12
Sriegio gylis	172,5 mm

Sriegio žingsnis	6 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Ašmenys	HSS
Koto kvadratas □	44 mm
Norma	DIN 2184
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Sriegio Ø	115 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M115×6
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji

Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius