

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, TiN, MF: M78X4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130025 M78X4
GTIN	4062406030858
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 2184

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 4 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto $\varnothing D_s$: 50 mmKoto kvadratas \square : 39 mmKiaurymės \varnothing : 74 mm**Techninis aprašymas**

Koto $\varnothing D_s$	50 mm
Kiaurymės \varnothing	74 mm
Norma	DIN 2184
Sriegio žingsnis	4 mm
Sriegio gylis	117 mm
Ašmenys	HSS

Bendras ilgis L	160 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Drožlių griovelių skaičius	8
Sriegio Ø	78 mm
Koto kvadratas □	39 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M78×4
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė

Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius