

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, MF: M58X2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130026 M58X2
GTIN	4062406032227
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: MF-LH

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 2184

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 2 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 45 mm

Koto kvadratas □: 35 mm

Kiaurymės Ø: 56 mm

Techninis aprašymas

Norma	DIN 2184
Drožlių griovelių skaičius	6
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H

Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Koto $\varnothing D_s$	45 mm
Sriegio gylis	87 mm
Koto kvadratas \square	35 mm
Sriegio \varnothing	58 mm
Sriegio žingsnis	2 mm
Ašmenys	HSS
Bendras ilgis L	160 mm
Kiaurymės \varnothing	56 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio dydis	M58x2
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5xD, kai kiaurymė atvira
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5xD kai kiaurymė aklinoji

Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius