

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, MF: M112X1****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 130026 M112X1 |
| GTIN             | 4062406033989 |
| Produktų klasė   | 10N           |

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: MF-LH

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 2184

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 56 mm

Koto kvadratas □: 44 mm

Kiaurymės Ø: 111 mm

**Techninis aprašymas**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Tolerancijos klasė | ISO 1 4H   |
| Tolerancijos klasė | ISO 1X 4HX |
| Tolerancijos klasė | ISO 2 6H   |
| Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX |
| Tolerancijos klasė | 6H +0,20   |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Tolerancijos klasė           | ISO 3 6G                        |
| Tolerancijos klasė           | ISO 3X 6GX                      |
| Tolerancijos klasė           | 7H                              |
| Tolerancijos klasė           | 7HX                             |
| Tolerancijos klasė           | 7G                              |
| Tolerancijos klasė           | 7GX                             |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,05                        |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,10                        |
| Bendras ilgis L              | 180 mm                          |
| Sriegio gylis                | 168 mm                          |
| Kiaurymės Ø                  | 111 mm                          |
| Pjovimo briaunų skaičius Z   | 12                              |
| Sriegio Ø                    | 112 mm                          |
| Drožlių griovelių skaičius   | 12                              |
| Norma                        | DIN 2184                        |
| Koto kvadratas □             | 44 mm                           |
| Sriegio žingsnis             | 1 mm                            |
| Koto Ø D <sub>s</sub>        | 56 mm                           |
| Ašmenys                      | HSS                             |
| Sriegio tipas                | MF-LH                           |
| Sriegio dydis                | M112×1                          |
| Danga                        | TiN                             |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                    |
| Sriegio norma                | DIN 13                          |
| Kreipiančiosios dalies forma | C                               |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9         |
| Vidinis aušinimas            | ne                              |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira  |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Pjovimo kryptis         | kairinė                                      |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas     | be   |
| Produkto rūšis          | sriegiklius                                  |