

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, MF: M82X4****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 130026 M82X4 |
| GTIN | 4062406033224 |
| Produktų klasė | 10N |

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: MF-LH

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 2184

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 4 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 50 mm

Koto kvadratas □: 39 mm

Kiaurymės Ø: 78 mm

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------|------------|
| Tolerancijos klasė | ISO 1 4H |
| Tolerancijos klasė | ISO 1X 4HX |
| Tolerancijos klasė | ISO 2 6H |
| Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX |
| Tolerancijos klasė | 6H +0,20 |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Tolerancijos klasė | ISO 3 6G |
| Tolerancijos klasė | ISO 3X 6GX |
| Tolerancijos klasė | 7H |
| Tolerancijos klasė | 7HX |
| Tolerancijos klasė | 7G |
| Tolerancijos klasė | 7GX |
| Tolerancijos klasė | 6H +0,05 |
| Tolerancijos klasė | 6H +0,10 |
| Bendras ilgis L | 160 mm |
| Kiaurymės Ø | 78 mm |
| Ašmenys | HSS |
| Sriegio gylis | 123 mm |
| Koto Ø D _s | 50 mm |
| Drožlių griovelių skaičius | 8 |
| Sriegio žingsnis | 4 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 |
| Norma | DIN 2184 |
| Koto kvadratas □ | 39 mm |
| Sriegio Ø | 82 mm |
| Sriegio tipas | MF-LH |
| Sriegio dydis | M82×4 |
| Danga | TiN |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | DIN 13 |
| Kreipiančiosios dalies forma | C |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji |

| | |
|-------------------------|--|
| Pjovimo kryptis | kairinė |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | sriegiklius |