

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, MF: M85X0,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130026 M85X0,5
GTIN	4062406033231
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: MF-LH

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 2184

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,5 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 50 mm

Koto kvadratas □: 39 mm

Kiaurymės Ø: 84,5 mm

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	50 mm
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Sriegio Ø	85 mm
Drožlių griovelių skaičius	8
Sriegio gylis	127,5 mm

Bendras ilgis L	160 mm
Ašmenys	HSS
Koto kvadratas □	39 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Norma	DIN 2184
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Kiaurymės Ø	84,5 mm
Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio dydis	M85×0,5
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji

Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius