

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, MF: M56X0,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130026 M56X0,5
GTIN	4062406032081
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: MF-LH

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 2184

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,5 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Koto kvadratas □: 32 mm

Kiaurymės Ø: 55,5 mm

**Techninis aprašymas**

Koto kvadratas □	32 mm
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Sriegio gylis	84 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Norma	DIN 2184

Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Bendras ilgis L	140 mm
Koto $\varnothing D_s$	40 mm
Drožlių griovelių skaičius	6
Ašmenys	HSS
Sriegio $\varnothing$	56 mm
Kiaurymės $\varnothing$	55,5 mm
Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio dydis	M56x0,5
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5xD, kai kiaurymė atvira
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5xD kai kiaurymė aklinoji

Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius