

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiauromėms, TiN, MF: M22X1,25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130015 M22X1,25
GTIN	4062406019655
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10

Sriegio Ø	22 mm
Kiaurymės Ø	20,75 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Ašmenys	HSS E
Koto Ø D _s	18 mm
Norma	DIN 376
Koto kvadratas □	14,5 mm
Sriegio gylis	55 mm
Sriegio žingsnis	1,25 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M22×1,25
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius