

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, MF: M19X1,75****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130015 M19X1,75
GTIN	4062406019440
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1,75 mm
Norma	DIN 376
Koto Ø D _s	16 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Koto kvadratas □	12 mm
Sriegio gylis	47,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės Ø	17,25 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05

Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Ašmenys	HSS E
Sriegio Ø	19 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M19×1,75
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius