

**Garant**
**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, MF: M16X0,75**

**Užsakymo data**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 130015 M16X0,75 |
| GTIN             | 4062406019150   |
| Produktų klasė   | 10N             |

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Koto kvadratas □           | 9 mm       |
| Bendras ilgis L            | 110 mm     |
| Norma                      | DIN 376    |
| Sriegio gylis              | 40 mm      |
| Sriegio žingsnis           | 0,75 mm    |
| Drožlių griovelių skaičius | 3          |
| Ašmenys                    | HSS E      |
| Tolerancijos klasė         | ISO 1 4H   |
| Tolerancijos klasė         | ISO 1X 4HX |
| Tolerancijos klasė         | ISO 2 6H   |
| Tolerancijos klasė         | ISO 2X 6HX |
| Tolerancijos klasė         | 6H +0,05   |
| Tolerancijos klasė         | 6H +0,20   |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Tolerancijos klasė           | ISO 3 6G                                     |
| Tolerancijos klasė           | ISO 3X 6GX                                   |
| Tolerancijos klasė           | 7H   |
| Tolerancijos klasė           | 7HX  |
| Tolerancijos klasė           | 7G   |
| Tolerancijos klasė           | 7GX  |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,10                                     |
| Koto Ø D <sub>s</sub>        | 12 mm  |
| Kiaurymės Ø                  | 15,25 mm                                     |
| Pjovimo briaunų skaičius Z   | 3  |
| Sriegio Ø                    | 16 mm  |
| Sriegio tipas                | M  |
| Sriegio dydis                | M16×0,75                                     |
| Danga                        | TiN  |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                                 |
| Sriegio norma                | DIN 13                                       |
| Kreipiančiosios dalies forma | C  |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                      |
| Vidinis aušinimas            | ne   |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D kai kiaurymė akloji                  |
| Pjovimo kryptis              | dešinė                                       |
| Srieginių įrankių rūšis      | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas          | be   |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                                  |