

**Garant****Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, MF: M2,2X0,2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130015 M2,2X0,2
GTIN	4062406018313
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 91 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 25 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

Koto kvadratas □	2,1 mm
Norma	DIN 371
Kiaurymės Ø	2 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX

Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Sriegio Ø	2,2 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Koto Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Bendras ilgis L	45 mm
Sriegio gylis	5,5 mm
Sriegio žingsnis	0,2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Ašmenys	HSS E
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M2,2×0,2
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius