

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, MF: M1,1X0,2****Užsakymo data**

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 130015 M1,1X0,2 |
| GTIN | 4062406018146 |
| Produktų klasė | 10N |

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 91 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 25 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|------------|
| Sriegio žingsnis | 0,2 mm |
| Bendras ilgis L | 40 mm |
| Sriegio gylis | 2,75 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Kiaurymės Ø | 0,9 mm |
| Koto kvadratas □ | 2,1 mm |
| Ašmenys | HSS E |
| Koto Ø D _s | 2,5 mm |
| Drožlių griovelių skaičius | 2 |
| Norma | DIN 371 |
| Sriegio Ø | 1,1 mm |
| Tolerancijos klasė | ISO 1 4H |
| Tolerancijos klasė | ISO 1X 4HX |

| | |
|------------------------------|--|
| Tolerancijos klasė | ISO 2 6H |
| Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX |
| Tolerancijos klasė | 6H +0,05 |
| Tolerancijos klasė | 6H +0,20 |
| Tolerancijos klasė | ISO 3 6G |
| Tolerancijos klasė | ISO 3X 6GX |
| Tolerancijos klasė | 7H |
| Tolerancijos klasė | 7HX |
| Tolerancijos klasė | 7G |
| Tolerancijos klasė | 7GX |
| Tolerancijos klasė | 6H +0,10 |
| Sriegio tipas | M |
| Sriegio dydis | M1,1×0,2 |
| Danga | TiN |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | DIN 13 |
| Kreipiančiosios dalies forma | C |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji |
| Pjovimo kryptis | dešininė |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | sriegiklius |