

**Garant****Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, MF: M1,8X0,2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130015 M1,8X0,2
GTIN	4062406018245
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 91 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 25 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

Koto Ø D <sub>s</sub>	2,5 mm
Kiaurymės Ø	1,6 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G

Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Bendras ilgis L	40 mm
Koto kvadratas □	2,1 mm
Norma	DIN 371
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Sriegio gylis	4,5 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio žingsnis	0,2 mm
Drožlių griovelių skaičius	2
Sriegio Ø	1,8 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M1,8×0,2
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius