

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kaurymėms, TiN, MF: M25X1,5****Užsakymo data**

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 130015 M25X1,5 |
| GTIN | 4062406019907 |
| Produktų klasė | 10N |

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------|------------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 |
| Koto kvadratas □ | 14,5 mm |
| Drožlių griovelėlių skaičius | 4 |
| Sriegio gylis | 62,5 mm |
| Norma | DIN 376 |
| Tolerancijos klasė | ISO 1 4H |
| Tolerancijos klasė | ISO 1X 4HX |
| Tolerancijos klasė | ISO 2 6H |
| Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX |
| Tolerancijos klasė | 6H +0,05 |
| Tolerancijos klasė | 6H +0,20 |
| Tolerancijos klasė | ISO 3 6G |
| Tolerancijos klasė | ISO 3X 6GX |

| | |
|------------------------------|--|
| Tolerancijos klasė | 7H |
| Tolerancijos klasė | 7HX |
| Tolerancijos klasė | 7G |
| Tolerancijos klasė | 7GX |
| Tolerancijos klasė | 6H +0,10 |
| Bendras ilgis L | 140 mm |
| Kiaurymės Ø | 23,5 mm |
| Koto Ø D _s | 18 mm |
| Ašmenys | HSS E |
| Sriegio Ø | 25 mm |
| Sriegio žingsnis | 1,5 mm |
| Sriegio tipas | M |
| Sriegio dydis | M25×1,5 |
| Danga | TiN |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | DIN 13 |
| Kreipiančiosios dalies forma | C |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D kai kiaurymė akloji |
| Pjovimo kryptis | dešininė |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | sriegiklius |