

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiauromėms, TiN, MF: M2,2X0,45****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130015 M2,2X0,45
GTIN	4062406018344
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 91 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 25 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Sriegio gylis	5,5 mm
Koto kvadratas □	2,1 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Bendras ilgis L	45 mm
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 371
Sriegio Ø	2,2 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20

Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Sriegio žingsnis	0,45 mm
Koto Ø D _s	2,8 mm
Kiaurymės Ø	1,75 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M2,2×0,45
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius