

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, MF: M23X0,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130015 M23X0,5
GTIN	4062406019716
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	160 mm
Koto Ø D _s	18 mm
Sriegio gylis	57,5 mm
Sriegio Ø	23 mm
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Norma	DIN 376
Kiaurymės Ø	22,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20

Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Koto kvadratas □	14,5 mm
Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelių skaičius	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M23×0,5
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius