

**Garant****Mašininis sriegiklis aklinosioms kaurymėms, TiN, MF: M26X0,75****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130015 M26X0,75
GTIN	4062406019952
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

Koto kvadratas □	14,5 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Sriegio žingsnis	0,75 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Sriegio gylis	65 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20

Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 376
Sriegio Ø	26 mm
Kiaurymės Ø	25,25 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M26×0,75
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius