

**Garant****Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, MF: M19X1****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 130015 M19X1  |
| GTIN             | 4062406019419 |
| Produktų klasė   | 10N           |

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 16 mm

Koto kvadratas □: 12 mm

Kiaurymės Ø: 18 mm

**Techninis aprašymas**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Tolerancijos klasė | ISO 1 4H   |
| Tolerancijos klasė | ISO 1X 4HX |
| Tolerancijos klasė | ISO 2 6H   |
| Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX |
| Tolerancijos klasė | 6H +0,05   |
| Tolerancijos klasė | 6H +0,20   |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Tolerancijos klasė           | ISO 3 6G                                     |
| Tolerancijos klasė           | ISO 3X 6GX                                   |
| Tolerancijos klasė           | 7H   |
| Tolerancijos klasė           | 7HX  |
| Tolerancijos klasė           | 7G   |
| Tolerancijos klasė           | 7GX  |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,10                                     |
| Norma                        | DIN 376                                      |
| Drožlių griovelių skaičius   | 3  |
| Koto $\varnothing D_s$       | 16 mm  |
| Bendras ilgis L              | 140 mm                                       |
| Pjovimo briaunų skaičius Z   | 3  |
| Sriegio $\varnothing$        | 19 mm  |
| Sriegio gylis                | 47,5 mm                                      |
| Kiaurymės $\varnothing$      | 18 mm  |
| Sriegio žingsnis             | 1 mm   |
| Ašmenys                      | HSS E  |
| Koto kvadratas $\square$     | 12 mm  |
| Sriegio tipas                | M  |
| Sriegio dydis                | M19×1  |
| Danga                        | TiN  |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                                 |
| Sriegio norma                | DIN 13                                       |
| Kreipiančiosios dalies forma | C  |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                      |
| Vidinis aušinimas            | ne   |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji                |
| Pjovimo kryptis              | dešininė                                     |
| Srieginių įrankių rūšis      | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |

Spalvinis žymėjimas

be

Produkto rūšis

sriegiklius