

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, MF: M18X0,75****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130015 M18X0,75
GTIN	4062406019310
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	17,25 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX

Tolerancijos klasė	6H +0,10
Sriegio Ø	18 mm
Koto kvadratas □	11 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio gylis	45 mm
Norma	DIN 376
Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelių skaičius	3
Koto Ø D _s	14 mm
Sriegio žingsnis	0,75 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M18×0,75
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius