

**Garant****Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, MF: M26X1,5****Užsakymo data**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 130015 M26X1,5 |
| GTIN             | 4062406019983  |
| Produktų klasė   | 10N            |

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Kiaurymės Ø                | 24,5 mm    |
| Ašmenys                    | HSS E      |
| Koto kvadratas □           | 14,5 mm    |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4          |
| Tolerancijos klasė         | ISO 1 4H   |
| Tolerancijos klasė         | ISO 1X 4HX |
| Tolerancijos klasė         | ISO 2 6H   |
| Tolerancijos klasė         | ISO 2X 6HX |
| Tolerancijos klasė         | 6H +0,05   |
| Tolerancijos klasė         | 6H +0,20   |
| Tolerancijos klasė         | ISO 3 6G   |
| Tolerancijos klasė         | ISO 3X 6GX |
| Tolerancijos klasė         | 7H         |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Tolerancijos klasė           | 7HX  |
| Tolerancijos klasė           | 7G   |
| Tolerancijos klasė           | 7GX  |
| Tolerancijos klasė           | 6H +0,10                                     |
| Sriegio gylis                | 65 mm  |
| Drožlių griovelių skaičius   | 4  |
| Sriegio Ø                    | 26 mm  |
| Koto Ø D <sub>s</sub>        | 18 mm  |
| Norma                        | DIN 376                                      |
| Bendras ilgis L              | 140 mm                                       |
| Sriegio žingsnis             | 1,5 mm                                       |
| Sriegio tipas                | M  |
| Sriegio dydis                | M26×1,5                                      |
| Danga                        | TiN  |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                                 |
| Sriegio norma                | DIN 13                                       |
| Kreipiančiosios dalies forma | C  |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                      |
| Vidinis aušinimas            | ne   |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D kai kiaurymė akloji                  |
| Pjovimo kryptis              | dešinė                                       |
| Srieginių įrankių rūšis      | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas          | be   |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                                  |