

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiauurymėms, TiN, MF: M35X1,75****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130015 M35X1,75
GTIN	4062406020705
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10

Norma	DIN 376
Koto $\varnothing D_s$	28 mm
Ašmenys	HSS E
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio gylis	87,5 mm
Sriegio žingsnis	1,75 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Sriegio \varnothing	35 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Kiaurymės \varnothing	33,25 mm
Koto kvadratas \square	22 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M35×1,75
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius