

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, MF: M40X1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130015 M40X1
GTIN	4062406021078
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Koto Ø D_s: 32 mm

Koto kvadratas □: 24 mm

Kiaurymės Ø: 39 mm

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	32 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05

Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Koto kvadratas □	24 mm
Sriegio Ø	40 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Sriegio gylis	100 mm
Ašmenys	HSS E
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Norma	DIN 376
Kiaurymės Ø	39 mm
Sriegio žingsnis	1 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M40×1
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui

Spalvinis žymėjimas

be

Produkto rūšis

sriegiklius