

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, MF: M29X0,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130015 M29X0,5
GTIN	4062406020217
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Koto $\varnothing D_s$	22 mm
Koto kvadratas \square	18 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Kiaurymės \varnothing	28,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H

Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Sriegio gylis	72,5 mm
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 376
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Drožlių griovelų skaičius	4
Sriegio Ø	29 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M29×0,5
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius