

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, MF: M32X1,75****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130015 M32X1,75
GTIN	4062406020453
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	180 mm
Ašmenys	HSS E
Kiaurymės Ø	30,25 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX

Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Koto $\varnothing D_s$	25 mm
Sriegio \varnothing	32 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio žingsnis	1,75 mm
Koto kvadratas \square	20 mm
Norma	DIN 376
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio gylis	80 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M32x1,75
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius