

**Garant****Mašininis sriegiklis aklinosioms kiauurymėms, TiN, MF: M31X0,35****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130015 M31X0,35
GTIN	4062406020354
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10

Koto kvadratas □	20 mm
Ašmenys	HSS E
Kiaurymės Ø	30,65 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Sriegio Ø	31 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Norma	DIN 376
Sriegio žingsnis	0,35 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Sriegio gylis	77,5 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M31×0,35
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius