

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiauromėms, TiN, MF: M47X0,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130015 M47X0,5
GTIN	4062406021405
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	0,5 mm
Drožlių griovelio skaičius	4
Bendras ilgis L	250 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX

Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Sriegio gylis	117,5 mm
Koto $\varnothing D_s$	36 mm
Sriegio \varnothing	47 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Norma	DIN 376
Kiaurymės \varnothing	46,5 mm
Koto kvadratas \square	29 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M47×0,5
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius