

**Garant****Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, MF: M38X0,35****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130015 M38X0,35
GTIN	4062406020880
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	4
Norma	DIN 376
Kiaurymės Ø	37,65 mm
Sriegio gylis	95 mm
Koto kvadratas □	24 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio Ø	38 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05

Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Sriegio žingsnis	0,35 mm
Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	200 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M38×0,35
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius