

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, MF: M39X1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130015 M39X1
GTIN	4062406020996
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Koto $\varnothing D_s$: 32 mmKoto kvadratas \square : 24 mmKiaurymės \varnothing : 38 mm**Techninis aprašymas**

Kiaurymės \varnothing	38 mm
Koto $\varnothing D_s$	32 mm
Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	200 mm
Sriegio \varnothing	39 mm
Drožlių griovelų skaičius	4

Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Sriegio gylis	97,5 mm
Koto kvadratas □	24 mm
Norma	DIN 376
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio žingsnis	1 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M39×1
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui

Spalvinis žymėjimas

be

Produkto rūšis

sriegiklius