

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, MF: M1,6X0,25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130016 M1,6X0,25
GTIN	4062406021818
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 91 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 25 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: MF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,25 mm

Bendras ilgis L: 40 mm

Koto Ø D_s: 2,5 mm

Koto kvadratas □: 2,1 mm

Kiaurymės Ø: 1,35 mm

Techninis aprašymas

Sriegio gylis	4 mm
Sriegio Ø	1,6 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio žingsnis	0,25 mm
Koto kvadratas □	2,1 mm

Norma	DIN 371
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Drožlių griovelių skaičius	2
Koto $\varnothing D_s$	2,5 mm
Kiaurymės \varnothing	1,35 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Bendras ilgis L	40 mm
Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio dydis	M1,6x0,25
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė

Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius