

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, MF: M5X0,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130015 M5X0,5
GTIN	4062406018511
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Koto kvadratas □	4,9 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Norma	DIN 371
Drožlių griovelių skaičius	3
Bendras ilgis L	70 mm
Ašmenys	HSS E
Koto Ø D _s	6 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20

Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Sriegio gylis	12,5 mm
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Sriegio Ø	5 mm
Kiaurymės Ø	4,5 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M5×0,5
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius