

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, MF: M7X1****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 130015 M7X1 |
| GTIN | 4062406018610 |
| Produktų klasė | 10N |

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto $\varnothing D_s$: 7 mmKoto kvadratas \square : 5,5 mmKiaurymės \varnothing : 6 mm**Techninis aprašymas**

| | |
|-------------------------|---------|
| Koto $\varnothing D_s$ | 7 mm |
| Kiaurymės \varnothing | 6 mm |
| Sriegio žingsnis | 1 mm |
| Norma | DIN 371 |
| Sriegio gylis | 17,5 mm |
| Sriegio \varnothing | 7 mm |

| | |
|------------------------------|--|
| Tolerancijos klasė | ISO 1 4H |
| Tolerancijos klasė | ISO 1X 4HX |
| Tolerancijos klasė | ISO 2 6H |
| Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX |
| Tolerancijos klasė | 6H +0,05 |
| Tolerancijos klasė | 6H +0,20 |
| Tolerancijos klasė | ISO 3 6G |
| Tolerancijos klasė | ISO 3X 6GX |
| Tolerancijos klasė | 7H |
| Tolerancijos klasė | 7HX |
| Tolerancijos klasė | 7G |
| Tolerancijos klasė | 7GX |
| Tolerancijos klasė | 6H +0,10 |
| Bendras ilgis L | 80 mm |
| Koto kvadratas □ | 5,5 mm |
| Drožlių griovelių skaičius | 3 |
| Ašmenys | HSS E |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| Sriegio tipas | M |
| Sriegio dydis | M7×1 |
| Danga | TiN |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | DIN 13 |
| Kreipiančiosios dalies forma | C |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji |
| Pjovimo kryptis | dešininė |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui |

Spalvinis žymėjimas

be

Produkto rūšis

sriegiklius