

**Garant****Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, MF: M8X0,75****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130015 M8X0,75
GTIN	4062406018641
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

Sriegio Ø	8 mm
Sriegio žingsnis	0,75 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Bendras ilgis L	90 mm
Koto kvadratas □	6,2 mm
Sriegio gylis	20 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G

Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Kiaurymės Ø	7,25 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Koto Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 371
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M8×0,75
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius