

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kaurymėms, TiN, MF: M4X0,35****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130015 M4X0,35
GTIN	4062406018443
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Koto kvadratas □	3,4 mm
Norma	DIN 371
Koto Ø D _s	4,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	63 mm
Sriegio Ø	4 mm
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	6H +0,20

Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Sriegio gylis	10 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	0,35 mm
Kiaurymės Ø	3,65 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M4×0,35
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius