

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiauromėms, kairinis sriegis, TiN, MF: M7X0,5

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130016 M7X0,5
GTIN	4062406022181
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: MF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 1 4H

Tolerancijos klasė: ISO 1X 4HX

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,5 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D_s: 7 mm

Koto kvadratas □: 5,5 mm

Kiauromės Ø: 6,5 mm

Techninis aprašymas

Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05

Tolerancijos klasė	6H +0,20
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Sriegio gylis	17,5 mm
Koto $\varnothing D_s$	7 mm
Sriegio \varnothing	7 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės \varnothing	6,5 mm
Norma	DIN 371
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	80 mm
Koto kvadratas \square	5,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio dydis	M7×0,5
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė

Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius