

Garant

Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, be dangos, Tipas: 1/2-16



Užsakymo data

Užsakymo numeris	130031 1/2-16
GTIN	4062406037147
Produktų klasė	10N

Aprašymas

Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 12,7 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D_s: 11 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 11,2 mm

Techninis aprašymas

Norma	DIN 376
Ašmenys	HSS E
Koto kvadratas □	9 mm
Vijų skaičius colyje	16
Sriegio gylis	25,4 mm
Sriegio Ø	12,7 mm
Kiaurymės Ø	11,2 mm

Drožlių griovelio skaičius	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	1,588 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Koto Ø D _s	11 mm
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio dydis	1/2-16 UN LH
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius