

**Garant****Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 2-14****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130030 2-14
GTIN	4062406036430
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 14

Sriegio Ø: 50,8 mm

Bendras ilgis L: 250 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Koto kvadratas □: 32 mm

Kiaurymės Ø: 49,25 mm

**Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	4
Kiaurymės Ø	49,25 mm
Koto kvadratas □	32 mm
Vijų skaičius colyje	14
Norma	DIN 376
Sriegio gylis	101,6 mm
Bendras ilgis L	250 mm
Sriegio Ø	50,8 mm

Sriegio žingsnis	1,814 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto $\varnothing D_s$	40 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	2-14 UNS
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$ , kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius